



操作性に優れる交換式ドリル—ドリルマイスターのご紹介！！

DRILL MEISTER

New DMC 高精度加工用ヘッド

クイックセンタリング形状



○ソリッドドリル
と比べると??



カウルちゃん

- ・再研、再コート不要、常に新品ヘッドで寿命バラつき最小化！
- 長突出し加工、下穴は？
- ・独自のチゼル形状で抜群の食付き12Dで下穴不要！
- ヘッド交換時間は？
- ・クランプキーのワンセットクシオンで簡単！大幅短縮！
- 面粗度と真直性は？
- ・2つのマージンでヘッド挙動安定化させ優れた性能！
- さらに！！

・あらゆる材料、条件に適したチップを揃えてます！

○すなわち！！

・安定した工具、安定した加工、安定した製品の出来上がります！



ビデオご覧ください！



テスト大歓迎です！是非、ナカキンマンにお聞きください！

テスト品要求書

項目	内容	備考
※必ずご記入下さい		
※ご担当者		
※ご担当者		
※インサート	インサート	※ご担当者
※本体	本体	
※テスト品	インサート	
	本体	
※加工条件	加工条件	加工品
※加工機	加工機	※加工機
※加工量	加工量	※加工機

インサート裏面の写真

●ヘッドの取り付け方法

① 本体の洗浄と注油



② ヘッドの挿入



③ クランプキーのセット



④ クランプ



(お知らせ) この度小山営業所が移転となりました。
 新住所:〒323-0820 栃木県小山市西城南3丁目15-5 清風館108号
 TEL:0285-38-8863 FAX:0285-38-8892
 どうぞお立ち寄り下さい。